Revisione n.1

Data revisione: 15/06/2017

## **SCHEDA TECNICA**

ST 01.005

**Prodotto** 

## **CEBOFIX EXTRA**

**Descrizione** 

Primer pigmentato ancorante all'acqua, a base di speciali resine sintetiche modificate, per interni. È utilizzabile su supporti in metallo, plastica, ceramica o legno opportunamente preparati, per consentire la successiva applicazione delle nostre finiture.

CEBOFIX EXTRA è disponibile nelle confezioni da 1 L, 2,5 L.

Preparazione del supporto

Metallo non trattato: sgrassare, spazzolare e pulire a fondo la superficie, su materiali ferrosi applicare preventivamente prodotti antiruggine.

Metallo verniciato: sgrassare e pulire a fondo la superficie, carteggiare e spolverare bene.

Plastica: sgrassare e pulire a fondo la superficie, carteggiare e spolverare bene.

Legno non trattato: preparare la superficie con prodotti anti tannino per evitare l'ingiallimento.

Legno pretrattato: sgrassare e pulire a fondo la superficie, carteggiare e spolverare bene.

Ceramica: sgrassare e pulire a fondo la superficie.

Per supporti non compresi in questo elenco si raccomanda di effettuare una prova preliminare prima di procedere con la realizzazione dell'intera superficie.

Colorazione

CEBOFIX EXTRA non prevede alcun tipo di colorazione.

**Applicazione** 

CEBOFIX EXTRA si applica a rullo o pennello, diluito al 5-10% con acqua, in una o due mani, a seconda del grado di assorbimento del supporto.

Attendere la completa essiccazione di CEBOFIX EXTRA (minimo 24 ore) prima dell'applicazione della finitura Cebos prescelta.

Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Primer e Fissanti (h)

Limite massimo consentito (2010) per prodotto pronto all'uso 30 g/l

CeboFix Extra contiene VOC: 29 g/l

Caratteristiche tecniche

Resa teorica: 8-10 m<sup>2</sup>/l per mano

Aspetto fisico: liquido Peso Specifico: 1,34 g/cm<sup>3</sup>

pH: 8.5 – 9

Tempo di essiccazione: 4-6 ore tra una mano e l'altra, essiccazione completa dopo minimo 24 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche.

Stoccaggio

Il prodotto ha durata garantita 24 mesi se conservato in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35 °C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

Indicazioni di sicurezza

CEBOFIX EXTRA non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.